

Garant**XNEX 080608, HU7710, Típus: ALU**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2136 ALU
GTIN	4067263078906
Árucikk kategória	GGN

Leírás

Kivitel:

A 6 él nagyon gazdaságos az alacsony élenkénti árnak köszönhetően.

Alkalmazható:

215101 sz. GARANT 90° sarokmaró és 215102 sz. HOLEX 90° sarokmaró.

Tartalma:

50 × 215184 ALU

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{mm}$.

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,15 mm
Tartalom	50
Váltólapka ISO kód	XNEX 080608
Minőség	HU7710
Szerszámanyag	HM
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	4 mm
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	1320 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	1320 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	1100 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

XNEX 080608 Típus ALU

215184 ALU