

**Garant****XNEX 080608, HB7525, Típus: ST900**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2137 ST900
GTIN	4067263078913
Árucikk kategória	GGN

## Leírás

**Kivitel:**

A 6 él nagyon gazdaságos az alacsony élenkénti árnak köszönhetően.

**Alkalmazható:**

215101 sz. GARANT 90° sarokmaró és 215102 sz. HOLEX 90° sarokmaró.

**Tartalma:**

50 × 215185 ST900

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3\text{mm}$ .

## Műszaki leírás

Tartalom	50
Előtolás $f_z$ / fog	0,18 mm
Váltólapka ISO kód	XNEX 080608
Minőség	HB7525
Szerszámanyag	HM
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	4 mm
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	335 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	300 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	280 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		

## Tartozék

XNEX 080608 Típus ST900

215185 ST900