

HOLEX**HOLEX Pro Inox VHM nagy teljesítményű fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, AlTiN, Ø DC m7: 12,5mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | GG2685 12,5 |
| GTIN | 4067263087991 |
| Árucikk kategória | GGN |

Leírás**Kivitel:**

Hatékony furatmegmunkálás kifejezetten **rozsdamentes és saválló acéloknál**. Egyenes fő forgácsolóél **optimalizált vágóél kialakítással** a jobb forgácstörés érdekében. Megnövelt forgácsterek a **kiváló forgácselvezetés** érdekében. Megnövelt kopásállóság a **továbbfejlesztett keményfém alapanyag**nak és a **magas hőmérsékletnek ellenálló bevonatnak** köszönhetően.

Mint a 122685 sz.

A HB alak a GG 1286 számmal azonos áron szállítható. A HB alak csak $\geq \text{Ø } 3 \text{ mm}$ -től kapható.

Figyelem:

Forgácshorony hossza $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Műszaki leírás

| | |
|------------------|----------|
| Tartalom | 5 |
| Vágóélek száma Z | 2 |
| Szabvány | DIN 6537 |
| Tűrés névleges Ø | m7 |

| | |
|--|------------------|
| Szár Ø D _s | 14 mm |
| Teljes hossz L | 124 mm |
| Névleges Ø D _c | 12,5 mm |
| Ajánlott Maximális furatmélység L ₂ | 58,3 mm |
| Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm ² | 0,14 mm/ford, |
| Forgácshorony hossza L _c | 77 mm |
| Sorozat | Pro Inox |
| Bevonat | AlTiN |
| Szerszámanyag | VHM |
| Kivitel | 6×D |
| Csúcsszög | 140 fok |
| Szár | DIN 6535 HA, h6 |
| belső hűtés | igen, 25 bar-ral |
| Színes gyűrű | kék |
| Termék fajtája | Csigafúró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | | |
| Alu > 10% Si | feltételesen alkalmas | | |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | | |
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| INOX > 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Ti > 850 N/mm ² | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Nedvesen minimum | feltételesen alkalmas | | |

Tartozék

HOLEX Pro Inox VHM nagy teljesítményű fúró hengeres szárralDIN 6535 HA Ø DC m7 12,5 mm

122685 12,5