

Garant**T-horonymaró, Weldon szár, Ø D / Zeff: 21/1mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218300 21/1
GTIN	4045197608062
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Szármaró befogó felülettel és belső hűtéssel. A működő részen erősen vékonyított a legszűkebb horonyba való bevezetés érdekében. Korrozógátló felületkezelés.

Felhasználás:

Horonykészítéshez és reteszhorony maráshoz DIN 650 szerint.

Figyelem:

Elsősorban belső hűtéssel dolgozzon az optimális forgácselvezetés biztosítása érdekében. A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	SP.T 060304
Kinyúlási hossz L_1	26 mm
Váltólapka csavar készlet	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Effektív élek száma Z_{eff}	1
Szár Ø D_s h6	16 mm
Teljes hossz L_{ges}	76 mm
Gallér Ø d_1	11 mm
Vágóél Ø D_c	21 mm
Horonymagasság a_p	9 mm

Sarokletörés szöge	90 fok
Váltólapkák száma	2
Szárkivitel	Weldon szár
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Horonymaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219840
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2