

**mimatic**  
Tool Systems**Marótárca DeepMILL-G Szélesség  $a_p = 4$  mm, TiAlN,  $\varnothing D: 50$ mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218234 50
GTIN	2050001737328
Árucikk kategória	29C

**Leírás****Kivitel:**

Horonymarás, beszúrás, bordaszerkezetek.  
A DeepMILL-G-vel a fenéig lehet dolgozni.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e$  max.

**Műszaki leírás**

$\varnothing D$	50 mm
Fogásmélység $a_{e\ max}$ műveletenként	12 mm
Lapkaszélesség E	6 mm
Alaptartó típus	16/26
Vágóélek száma Z	24
Effektív élek száma $Z_{eff}$	12
Szár	furattal
Bevonat	TiAlN

Előtolás $f_z$	0,03 mm
Alapanyag	VHM
Termék fajtája	Forgácsoló betét maráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	300 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	150 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	M
GG(G)	alkalmas	120 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

AlaptartóWeldon szár Típus 16/26	218205 16/26
----------------------------------	--------------