


**Garant****GARANT Diabolo VHM spirális sorjázó 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG8158 10
GTIN	4067263091394
Árucikk kategória	GGN

**Leírás****Kivitel:****Mint a 208158 sz.**

Speciálisan **keménymegmunkáláshoz** kifejlesztett sorjázó. A továbbfejleszt Diabolo bevonat még hosszabb élettartamot és a jobb felületminőséget tesz lehetővé.

Tűrés: **S méret** =  $\pm 0,2$  mm.

**Csúcsszög** =  $\pm 5$  szögperc.

**Kitűnő felületminőség** a  $35^\circ$  spirálszögnek köszönhetően.

**Felhasználás:**

Munkadarabok élleinek **letörésére** és **sorjázására**, valamint **kontúrmunkákhoz** kiválóan alkalmas.

**Műszaki leírás**

Sarokletörés szöge	45 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Előtolás f <sub>z</sub> acélban < 60 HRC	0,045 mm
Sorozat	Diabolo
Élletörő marás	45 fok

Tartalom	5
Teljes hossz L	72 mm
Fogak száma Z	6
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	10 mm
Méret S	7 mm
Szár	DIN 6535 HA, h6-tal
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	H
Tűrés névleges Ø	h6
Spirálszög	35 fok
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
Kúpsüllyesztő csúcshölyg	90 fok
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	piros
Termék fajtája	Sorjázó

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	100 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	90 m/min	H
Acél < 65 HRC	alkalmas	60 m/min	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	35 m/min	H
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Levegő

alkalmas

---

**Tartozék**

GARANT Diabolo VHM spirális sorjázó90° Ø h6 DC 10 mm

208158 10