


**Garant****GARANT Diabolo VHM spirális sorjázó 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG8158 8
GTIN	4067263091387
Árucikk kategória	GGN

**Leírás****Kivitel:****Mint a 208158 sz.**

Speciálisan **keménymegmunkáláshoz** kifejlesztett sorjázó. A továbbfejleszt Diabolo bevonat még hosszabb élettartamot és a jobb felületminőséget tesz lehetővé.

Tűrés: **S méret = ±0,2 mm.**

**Csúcshög = ±5 szögperc.**

**Kitűnő felületminőség** a 35° **spirálszögnek** köszönhetően.

**Felhasználás:**

Munkadarabok éléinek **letörésére** és **sorjázására**, valamint **kontúrmunkákhoz** kiválóan alkalmas.

**Műszaki leírás**

Élletörő marás	45 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Sorozat	Diabolo
Teljes hossz L	63 mm
Fogak száma Z	6

Vágóél $\varnothing D_c$	8 mm
Előtolás $f_z$ acélban < 60 HRC	0,04 mm
Méret S	5,6 mm
Tartalom	5
Szár $\varnothing D_s$	8 mm
Szár	DIN 6535 HA, h6-tal
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	H
Tűrés névleges $\varnothing$	h6
Spirálszög	35 fok
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
Kúpsüllyesztő csúcsház	90 fok
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	piros
Termék fajtája	Sorjázó

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	100 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	90 m/min	H
Acél < 65 HRC	alkalmas	60 m/min	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	35 m/min	H
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Levegő

alkalmas

---

**Tartozék**

GARANT Diabolo VHM spirális sorjázó90° Ø h6 DC 8 mm

208158 8