

Garant**Esztergalapka közepes megmunkáláshoz CNMG, HB 7020, Méret / darabszám:
09T308/30**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2527 09T308/30
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	130 - 280 mm/min
Tartalom	250152 HB7020
Fogásmélység a_p	0,55 - 3,25 mm
Előtolás f	0,25 - 0,4 mm/ford,
Darabszám	30
Minőség	HB 7020
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Tartozék

CNMG 09T308 Minőség HB7020

250152 HB7020