

Garant**Esztergalapka közepes megmunkáláshoz CNMG, HB 7020, Méret / darabszám:
09T304/30**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2527 09T304/30
GTIN	4067263092254
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Előtolás f	0,25 - 0,4 mm/ford,
Tartalom	250150 HB7020
Fogásmélység a_p	0,25 - 3,25 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	130 - 280 mm/min
Darabszám	30
Minőség	HB 7020
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Tartozék

CNMG 09T304 Minőség HB7020

250150 HB7020