

Garant**Esztergalapka közepes megmunkáláshoz CNMG, HB 7020, Méret / darabszám:
190624/30**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2527 190624/30
GTIN	4067263092452
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Előtolás f	0,25 - 0,4 mm/ford,
Tartalom	250176 HB7020
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	130 - 280 mm/min
Fogásmélység a_p	1,6 - 6,75 mm
Darabszám	30
Minőség	HB 7020
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Tartozék

CNMG 190624 Minőség HB7020

250176 HB7020