


**CNMG 120412 DNMG, HBT020, Méret / darabszám: 150612/30**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|------------------|
| Rendelés száma | GG2542 150612/30 |
| GTIN | 4067263093053 |
| Árucikk kategória | GGN |

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------------|
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 100 - 200 mm/min |
| Tartalom | 250787 HBT020 |
| Fogásmélység a_p | 0,8 - 3,75 mm |
| Előtolás f | 0,3 - 0,5 mm/ford, |
| Darabszám | 30 |
| Váltólapka ISO kód | DNMG150612 |
| Minőség | HBT020 |
| Forgácstörő | PR |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |

Tartozék

DNMG 150612 Minőség HBT020

250787 HBT020