

**Garant****Tóruszmaró fej, keménymegmunkálás, HB7730, Ø D h10 / R: 10/2mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	210265 10/2
GTIN	4045197607447
Árucikk kategória	21M

## Műszaki leírás

Forgácsoló fej Ø D	10 mm
Fejhossz l	13 mm
Élhossz L <sub>2</sub>	7,5 mm
Sarokrádiusz	2 mm
Átlagos forgácsvastagság h <sub>max</sub> TPC maráshoz < 900 N/mm <sup>2</sup> acélnál	0,04 mm
Befogó mérete	10 mm
Vágóélek száma Z	4
Sorozat	TopCut
Minőség	HB7730
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	H
Spirálszög	45 fok
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges

Fogásszélesség $a_e$ marási műveleteknél	0,05×D másolómarásnál
Fogásszélesség $a_e$ marási műveleteknél	0,3 × D szélezésnél
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	0,3 × D oldalazásnál
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	0,5 × D oldalazásnál
Forgácsolási stratégia	HPC
belső hűtés	nem
Szárkivitel	GARANT TopCut
Termék fajtája	Forgácsoló betét maráshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	65 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	55 m/min	H
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	alkalmas		