


Garant**Esztergalapka közepes megmunkáláshoz SNMG, HB 7020, Méret / darabszám:
120408/50**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|------------------|
| Rendelés száma | GG2544 120408/50 |
| GTIN | 4067263093107 |
| Árucikk kategória | GGN |

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------------|
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 130 - 280 mm/min |
| Fogásmélység a_p | 0,55 - 4,25 mm |
| Előtolás f | 0,2 - 0,4 mm/ford, |
| Darabszám | 50 |
| Tartalom | 251224 HB7020 |
| Minőség | HB 7020 |
| Forgácstörő | SM |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |

Tartozék

SNMG 120408 Minőség HB7020

251224 HB7020