

**Garant****Tárcsamaró felfogó aggyal HSS szélesség ap = 3,1 mm, Ø D / élek száma Z:  
125/10mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	218428 125/10
GTIN	4045197534019
Árucikk kategória	21P

## Leírás

**Kivitel:**

Nagy teljesítményű tárcsamaró rendszer, mely változatosan összeállítható a felfogó aggyal és **kedvező árú acél tárcsával**, vagy a felfogó aggyal és a nagy pontosságú, hőálló HSS tárcsával.

**Felhasználás:**

Horonymaráshoz és vágáshoz. A sorozatgyártás területén a nagy ismétlési pontosság érdekében HSS lapot használjon.

**Felhasználás reklámszöveg:**

Horony- és daraboló maráshoz. A sorozatgyártás területén a nagy ismétlési pontosság érdekében elsősorban HSS lapot használjon.

Rendelési szám: 218440 – 218444 (lásd a főkatalógust)

**Figyelem:**

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

**Figyelem:**

Tartalék HSS tárcsák tartozékként utánrendelhetőek.

Tárca-/daraboló maró Ø D = 200 mm-ig beszerezhető.

## Műszaki leírás

Teljes hossz $L_{ges}$ ha $a_p$ 1,5 mm	64,4 mm
Gallér $\varnothing d_1$	58 mm
Teljes hossz $L_{ges}$ ha $a_p$ 3,1 mm	65,8 mm
Maximális bemarkási mélység $a_{e\ max}$	33,5 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	125 mm
Alaptartó $\varnothing d_2$	58 mm
Felfogó furat $\varnothing$	32 mm
Hozzávaló váltólapka	XC.. 1125
Teljes hossz $L_{ges}$ ha $a_p$ 2,2 mm	65 mm
Vágóélek száma Z	10
Szárkivitel	furattal
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Tárcsamaró