

Garant**Esztergalapka közepes megmunkáláshoz KNUX, HB 7020, Méret / darabszám:
160405R/30**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2541 160405R/30
GTIN	4067263094555
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 250 mm/min
Fogásmélység a_p	0,35 - 4 mm
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Tartalom	251030 HB7020
Darabszám	30
Minőség	HB 7020
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergaláshoz

Tartozék

KNUX 160405R Minőség HB7020	251030 HB7020
-----------------------------	---------------