


Garant**SEKT 1204 AFTN, HB725, Típus: UNI****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 214312 UNI |
| GTIN | 4067263095286 |
| Árucikk kategória | 21A |

Leírás**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 3,5$ mm.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|---------------------|
| Típus | UNI |
| Lapkavastagság E | 4,76 mm |
| Váltólapka ISO kód | SEKT 1204 AFTN |
| Minőség | HB725 |
| Szerszámanyag | HM |
| Cserék / élek száma | 4 |
| Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Alu > 10% Si | feltételesen alkalmas | 450 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 280 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 260 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 240 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | 160 m/min | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | 120 m/min | P |
| Acél < 55 HRC | feltételesen alkalmas | 30 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 190 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | alkalmas | 130 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 45 m/min | S |
| GG(G) | feltételesen alkalmas | 170 m/min | K |
| Nedvesen maximum | feltételesen alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |