


SEKT 1204 AFTN, HB725, Típus: UNI**Rendelési adatok**

Rendelés száma	214312 UNI
GTIN	4067263095286
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 3,5$ mm.

Műszaki leírás

Típus	UNI
Lapkavastagság E	4,76 mm
Váltólapka ISO kód	SEKT 1204 AFTN
Minőség	HB725
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	450 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	280 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	260 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	240 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	45 m/min	S
GG(G)	feltételesen alkalmas	170 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		