

Garant**Esztergalapka közepes megmunkáláshoz DCMT, HB 7020, Méret / darabszám:
11T308/30**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2624 11T308/30
GTIN	4067263095477
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,25 mm/ford,
Tartalom	260464 HB7020
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	130 - 280 mm/min
Fogásmélység a_p	0,55 - 2,75 mm
Darabszám	30
Minőség	HB 7020
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Tartozék

DC.T 11T308 Minőség HB7020

260464 HB7020