

Garant**Esztergalapka közepes megmunkáláshoz VBMT, HB 7020, Méret / darabszám:
160404/50**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|------------------|
| Rendelés száma | GG2636 160404/50 |
| GTIN | 4067263095880 |
| Árucikk kategória | GGN |

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Tartalom | 261232 HB7020 |
| Fogásmélység a_p | 0,25 - 2,5 mm |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 130 - 280 mm/min |
| Előtolás f | 0,1 - 0,25 mm/ford, |
| Darabszám | 50 |
| Váltólapka ISO kód | VBMT160404 |
| Minőség | HB 7020 |
| Forgácstörő | SM |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |

Tartozék

VB.T 160404 Minőség HB7020

261232 HB7020