

Garant**Esztergalapka közepes megmunkáláshoz VCMT, HB 7020, Méret / darabszám:
110304/50**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2640 110304/50
GTIN	4067263095989
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	130 - 280 mm/min
Fogásmélység a_p	0,25 - 1,75 mm
Előtolás f	0,1 - 0,25 mm/ford,
Tartalom	261454 HB7020
Darabszám	50
Minőség	HB 7020
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Tartozék

VC.T 110304 Minőség HB7020

261454 HB7020