

Garant**Esztergalapka közepes megmunkáláshoz VCMT, HB 7020, Méret / darabszám:
160408/50**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2640 160408/50
GTIN	4067263096023
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,55 - 2,5 mm
Előtolás f	0,1 - 0,25 mm/ford,
Tartalom	261459 HB7020
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	130 - 280 mm/min
Darabszám	50
Minőség	HB 7020
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Tartozék

VC.T 160408 Minőség HB7020

261459 HB7020