

**Garant**

**Leszúró lapka semleges, HB 7130, Beszúrási szélesség w (mm) / darabszám: 3,1/50**

**Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | GG2710 3,1/50 |
| GTIN              | 4067263096412 |
| Árucikk kategória | GGN           |

**Leírás****Alkalmazható:**

273552 – 273558 és 273562 – 273570 sz. leszúró penge.

**Műszaki leírás**

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Tartalom                     | 273115 3,1                        |
| Előtolás f                   | 0,1 mm/ford,                      |
| Beszúrási szélesség w tűrése | $\pm 0,1$ mm                      |
| Sarokrádiusz R               | 0,2 mm                            |
| Darabszám                    | 50                                |
| Minőség                      | HB 7130                           |
| Fő felhasználás              | M                                 |
| Termék fajtája               | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |

**Felhasználói adatok**

|                              | <b>Felhasználás</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO kód</b> |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 110 m/min            | M              |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 90 m/min             | M              |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>   | alkalmas              | 40 m/min             | S              |
| Folyamatos                   | alkalmas              |                      |                |
| Szabálytalan                 | feltételesen alkalmas |                      |                |
| Nedvesen maximum             | alkalmas              |                      |                |

## Tartozék

Leszúró lapkaegyenes Beszúrási szélesség w 3,1 mm

273115 3,1