

**Le-/beszúró esztergalapka semleges, HBG25, Beszúrási szélesség w (mm) / darabszám: 3/30****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2720 3/30
GTIN	4067263096740
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

278005; 278015 – 278056 leszúró szerszámhoz.

Műszaki leírás

Sarokrádiusz R	0,3 mm
Darabszám	30
Beszúrási szélesség w tűrése	$\pm 0,04$ mm
Tartalom	278029 3
Előtolás f	0,07 - 0,2 mm/ford,
Minőség	HBG25
Fő felhasználás	P
Mellékfelhasználás	M
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztorgáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	80 m/min	M
GG(G)	alkalmas	140 m/min	K
Uni	alkalmas		
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

Tartozék

Le- / beszúró esztergalapkaegyenes Beszúrási szélesség w
3 mm

278029 3