

**Le-/beszűrő esztergalapka semleges, HBG25, Beszűrési szélesség w (mm) / darabszám: 3/50****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | GG2720 3/50   |
| GTIN              | 4067263096757 |
| Árucikk kategória | GGN           |

**Leírás****Kivitel:**

278005; 278015 – 278056 leszűrő szerszámhoz.

**Műszaki leírás**

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Sarokrádiusz R               | 0,3 mm                            |
| Darabszám                    | 50                                |
| Előtolás f                   | 0,07 - 0,2 mm/ford,               |
| Tartalom                     | 278029 3                          |
| Beszűrési szélesség w tűrése | ±0,04 mm                          |
| Minőség                      | HBG25                             |
| Fő felhasználás              | P                                 |
| Mellékfelhasználás           | M                                 |
| Termék fajtája               | Váltólapka beszűrő esztergáláshoz |

## Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 150 m/min      | P       |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 130 m/min      | P       |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 120 m/min      | P       |
| Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 100 m/min      | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 100 m/min      | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | feltételesen alkalmas | 80 m/min       | M       |
| GG(G)                         | alkalmas              | 140 m/min      | K       |
| Uni                           | alkalmas              |                |         |
| Folyamatos                    | alkalmas              |                |         |
| Szabálytalan                  | feltételesen alkalmas |                |         |
| Nedvesen maximum              | alkalmas              |                |         |

## Tartozék

Le- / beszúró esztergalapkaegyenes Beszúrási szélesség w  
3 mm

278029 3