

**HOLEX****Le-/beszúró esztergalapka Teljes rádiusz, HBG25, Beszúrási szélesség w (mm) / darabszám: 4/50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2722 4/50
GTIN	4067263097112
Árucikk kategória	GGN

**Leírás****Kivitel:**

278015 – 278056 beszúró szerszámok.

**Műszaki leírás**

Beszúrási szélesség w túrése	±0,04 mm
Előtolás f	0,1 - 0,26 mm/ford,
Sarokrádiusz R	0,3 mm
Tartalom	278036 4
Darabszám	50
Minőség	HBG25
Fő felhasználás	P
Mellékfelhasználás	M
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	80 m/min	M
GG(G)	alkalmas	140 m/min	K
Uni	alkalmas		
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

## Tartozék

Le- / beszúró esztergalapka Teljes rádiusz Beszúrási szélesség w 4 mm

278036 4