

HOLEX**Le-/beszűrő esztergalapka Teljes rádiusz, HBG25, Beszűrési szélesség w (mm) / darabszám: 3/30****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2722 3/30
GTIN	4067263096788
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

278015 – 278056 beszűrő szerszámok.

Műszaki leírás

Darabszám	30
Sarokrádiusz R	0,3 mm
Előtolás f	0,07 - 0,2 mm/ford,
Beszűrési szélesség w tűrése	±0,04 mm
Tartalom	278036 3
Minőség	HBG25
Fő felhasználás	P
Mellékfelhasználás	M
Termék fajtája	Váltólapka beszűrő esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	80 m/min	M
GG(G)	alkalmas	140 m/min	K
Uni	alkalmas		
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

Tartozék

Le- / beszúró esztergalapka Teljes rádiusz Beszúrási szélesség w 3 mm

278036 3