

HOLEX**Le-/beszúró esztergalapka Teljes rádiusz, HBG25, Beszúrási szélesség w (mm) / darabszám: 4/30****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2722 4/30
GTIN	4067263097105
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

278015 – 278056 beszúró szerszámok.

Műszaki leírás

Sarokrádiusz R	0,3 mm
Előtolás f	0,1 - 0,26 mm/ford,
Darabszám	30
Tartalom	278036 4
Beszúrási szélesség w tűrése	$\pm 0,04$ mm
Minőség	HBG25
Fő felhasználás	P
Mellékfelhasználás	M
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	80 m/min	M
GG(G)	alkalmas	140 m/min	K
Uni	alkalmas		
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

Tartozék

Le- / beszúró esztergalapka Teljes rádiusz Beszúrási szélesség w 4 mm

278036 4