

Garant**Esztergalapka közepes megmunkáláshoz CCGT, HU 7310, Méret / darabszám:
120408/50**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|------------------|
| Rendelés száma | GG2668 120408/50 |
| GTIN | 4067263097587 |
| Árucikk kategória | GGN |

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------------|
| Tartalom | 260160 HU7310 |
| Fogásmélység a_p | 0,55 - 4,25 mm |
| Előtolás f | 0,1 - 0,3 mm/ford, |
| Darabszám | 50 |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 350 - 600 mm/min |
| Minőség | HU 7310 |
| Forgácstörő | AM |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |

Tartozék

CC.T 120408 Minőség HU7310

260160 HU7310