

Garant**Esztergalapka közepes megmunkáláshoz CCGT, HU 7310, Méret / darabszám:
120404/30**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2668 120404/30
GTIN	4067263097556
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,25 - 4,25 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 mm/min
Darabszám	30
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Tartalom	260158 HU7310
Minőség	HU 7310
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Tartozék

CC.T 120404 Minőség HU7310

260158 HU7310