

Garant**Esztergalapka közepes megmunkáláshoz CCGT, HU 7310, Méret / darabszám:
120408/30**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2668 120408/30
GTIN	4067263097570
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,55 - 4,25 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 mm/min
Tartalom	260160 HU7310
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Darabszám	30
Minőség	HU 7310
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Tartozék

CC.T 120408 Minőség HU7310

260160 HU7310