

Garant**Esztergalapka közepes megmunkáláshoz CCGT, HU 7310, Méret / darabszám:
060204/30**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2668 060204/30
GTIN	4067263097358
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 mm/min
Darabszám	30
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Tartalom	260142 HU7310
Fogásmélység a_p	0,25 - 2 mm
Minőség	HU 7310
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Tartozék

CC.T 060204 Minőség HU7310

260142 HU7310