

Garant**Esztergalapka közepes megmunkáláshoz CCGT, HU 7310, Méret / darabszám:
09T308/50**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2668 09T308/50
GTIN	4067263097525
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 mm/min
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Tartalom	260152 HU7310
Fogásmélység a_p	0,55 - 3,25 mm
Darabszám	50
Minőség	HU 7310
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Tartozék

CC.T 09T308 Minőség HU7310

260152 HU7310