

Garant**Esztergalapka közepes megmunkáláshoz CCGT, HU 7310, Méret / darabszám:
09T304/50**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2668 09T304/50
GTIN	4067263097501
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 mm/min
Fogásmélység a_p	0,25 - 3,25 mm
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Darabszám	50
Tartalom	260150 HU7310
Minőség	HU 7310
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Tartozék

CC.T 09T304 Minőség HU7310

260150 HU7310