

Garant**Esztergalapka közepes megmunkáláshoz CCGT, HU 7310, Méret / darabszám:
09T304/30**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2668 09T304/30
GTIN	4067263097396
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,25 - 3,25 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 mm/min
Tartalom	260150 HU7310
Darabszám	30
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Minőség	HU 7310
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Tartozék

CC.T 09T304 Minőség HU7310

260150 HU7310