

Garant**Esztergalapka közepes megmunkáláshoz CCGT, HU 7310, Méret / darabszám:
09T302/30**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2668 09T302/30
GTIN	4067263097372
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 mm/min
Fogásmélység a_p	0,15 - 3,25 mm
Darabszám	30
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Tartalom	260148 HU7310
Minőség	HU 7310
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Tartozék

CC.T 09T302 Minőség HU7310

260148 HU7310