

Garant**Esztergalapka közepes megmunkáláshoz CCGT, HU 7310, Méret / darabszám:
120402/30**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2668 120402/30
GTIN	4067263097532
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,15 - 4,25 mm
Tartalom	260156 HU7310
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 mm/min
Darabszám	30
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Minőség	HU 7310
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Tartozék

CCGT 120402 Minőség HU7310

260156 HU7310