

**Garant****Le-/beszúró lapka, HB 7020, Beszúrási szélesség w (mm) / darabszám: 3/50**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2738 3/50
GTIN	4067263097433
Árucikk kategória	GGN

## Műszaki leírás

Sarokrádiusz R	0,3 mm
Előtolás f	0,07 - 0,2 mm/ford,
Tartalom	273704 3
Darabszám	50
Beszúrási szélesség w tűrése	±0,03 mm
Minőség	HB 7020
Fő felhasználás	P
Mellékfelhasználás	M
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	220 m/min	P

Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	60 m/min	S
GG(G)	alkalmas	200 m/min	K
CuZn	alkalmas	250 m/min	N
Uni	alkalmas		
Folyamatos	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

## Tartozék

Le- / beszúró lapka Beszúrási szélesség w 3 mm

273704 3