

Garant**Esztergalapka közepes megmunkáláshoz CCGT, HU 7310, Méret / darabszám:
120404/50**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|------------------|
| Rendelés száma | GG2668 120404/50 |
| GTIN | 4067263097563 |
| Árucikk kategória | GGN |

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------------|
| Darabszám | 50 |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 350 - 600 mm/min |
| Fogásmélység a_p | 0,25 - 4,25 mm |
| Tartalom | 260158 HU7310 |
| Előtolás f | 0,1 - 0,3 mm/ford, |
| Váltólapka ISO kód | CCGT120404 |
| Minőség | HU 7310 |
| Forgácstörő | AM |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |

Tartozék

CC.T 120404 Minőség HU7310

260158 HU7310