

**Garant**

**Beszúró esztergalapka Teljes rádiusz, HB 7020, Beszúrási szélesség w (mm) / darabszám: 2/50**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2746 2/50
GTIN	4067263097679
Árucikk kategória	GGN

**Műszaki leírás**

Előtolás f	0,06 - 0,14 mm/ford,
Darabszám	50
Beszúrási szélesség w tűrése	±0,03 mm
Tartalom	273735 2
Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,1 - 0,6 mm
Minőség	HB 7020
Fő felhasználás	P
Mellékfelhasználás	M
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz

**Felhasználói adatok**

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
--	--------------	----------------	---------

Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	60 m/min	S
GG(G)	alkalmas	200 m/min	K
CuZn	alkalmas	250 m/min	N
Uni	alkalmas		
Folyamatos	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

## Tartozék

Beszúró esztergalapka Teljes rádiusz Beszúrási szélesség w  
2 mm

273735 2