

Garant**Esztergalapka közepes megmunkáláshoz DCGT, HU 7310, Méret / darabszám:
11T308/30**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2672 11T308/30
GTIN	4067263098034
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység a _p	0,55 - 2,75 mm
Tartalom	260464 HU7310
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v _c	350 - 600 mm/min
Darabszám	30
Minőség	HU 7310
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Tartozék

DC.T 11T308 Minőség HU7310

260464 HU7310