

**Garant****Esztergalapka közepes megmunkáláshoz DCGT, HU 7310, Méret / darabszám:  
11T304/30**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2672 11T304/30
GTIN	4067263098010
Árucikk kategória	GGN

## Műszaki leírás

Fogásmélység $a_p$	0,25 - 2,75 mm
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	350 - 600 mm/min
Tartalom	260462 HU7310
Darabszám	30
Minőség	HU 7310
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

## Tartozék

DC.T 11T304 Minőség HU7310

260462 HU7310