

Garant**Esztergalapka közepes megmunkáláshoz SCGT, HU 7310, Méret / darabszám:
120408/30**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2676 120408/30
GTIN	4067263098218
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Tartalom	260766 HU7310
Fogásmélység a_p	0,55 - 4,25 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 mm/min
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Darabszám	30
Minőség	HU 7310
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Tartozék

SC.T 120408 Minőség HU7310

260766 HU7310