

Garant**Esztergalapka közepes megmunkáláshoz DCGT, HU 7310, Méret / darabszám:
11T302/30**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|------------------|
| Rendelés száma | GG2672 11T302/30 |
| GTIN | 4067263097891 |
| Árucikk kategória | GGN |

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------------|
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 350 - 600 mm/min |
| Fogásmélység a_p | 0,15 - 2,75 mm |
| Előtolás f | 0,1 - 0,3 mm/ford, |
| Tartalom | 260458 HU7310 |
| Darabszám | 30 |
| Váltólapka ISO kód | DCGT11T302 |
| Minőség | HU 7310 |
| Forgácstörő | AM |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |

Tartozék

DC.T 11T302 Minőség HU7310

260458 HU7310