

Garant**Esztergalapka közepes megmunkáláshoz SCGT, HU 7310, Méret / darabszám:
120404/30**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2676 120404/30
GTIN	4067263098195
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység a _p	0,25 - 4,25 mm
Tartalom	260765 HU7310
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v _c	350 - 600 mm/min
Darabszám	30
Minőség	HU 7310
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Tartozék

SC.T 120404 Minőség HU7310

260765 HU7310