

Garant**Esztergalapka közepes megmunkáláshoz SCGT, HU 7310, Méret / darabszám:
120404/50**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2676 120404/50
GTIN	4067263098201
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,25 - 4,25 mm
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 mm/min
Tartalom	260765 HU7310
Darabszám	50
Minőség	HU 7310
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Tartozék

SC.T 120404 Minőség HU7310

260765 HU7310