

Garant**Esztergalapka közepes megmunkáláshoz VBGT, HU 7310, Méret / darabszám:
160408/30**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2681 160408/30
GTIN	4067263098454
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Tartalom	261234 HU7310
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,55 - 2,5 mm
Darabszám	30
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 mm/min
Minőség	HU 7310
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Tartozék

VB.T 160408 Minőség HU7310

261234 HU7310