

Garant**Esztergalapka közepes megmunkáláshoz VBGT, HU 7310, Méret / darabszám:
110304/50**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2681 110304/50
GTIN	4067263098423
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Darabszám	50
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 mm/min
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Tartalom	261224 HU7310
Fogásmélység a_p	0,25 - 1,75 mm
Minőség	HU 7310
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Tartozék

VB.T 110304 Minőség HU7310

261224 HU7310