

Garant**Esztergalapka közepes megmunkáláshoz VBGT, HU 7310, Méret / darabszám:
160404/30**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2681 160404/30
GTIN	4067263098430
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység a _p	0,25 - 2,5 mm
Tartalom	261232 HU7310
Darabszám	30
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v _c	350 - 600 mm/min
Minőség	HU 7310
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Tartozék

VB.T 160404 Minőség HU7310

261232 HU7310