

Garant**Esztergalapka közepes megmunkáláshoz VCGT, HU 7310, Méret / darabszám:
160408/30**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2686 160408/30
GTIN	4067263098652
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Darabszám	30
Fogásmélység a_p	0,55 - 2,5 mm
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 mm/min
Tartalom	261459 HU7310
Minőség	HU 7310
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Tartozék

VC.T 160408 Minőség HU7310

261459 HU7310