

Garant**Esztergalapka közepes megmunkáláshoz VCGT, HB7310, Méret / darabszám:
160408/30**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2689 160408/30
GTIN	4067263098751
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	250 - 600 mm/min
Fogásmélység a_p	0,55 - 2,5 mm
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Tartalom	261459 HB7310
Darabszám	30
Minőség	HB7310
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Tartozék

VC.T 160408 Minőség HB7310

261459 HB7310